

Feuille de données du produit



Article N°: 6433V Char à bras

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. 4 ridelles de 600 mm de haut boulonnées à la plateforme, grands côtés amovibles. Treillis métallique mécano-soudé, maille de 40 x 40 x 4 mm. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	750
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	800
Hauteur de zone de chargement (mm)	420
Longueur totale (mm)	1550
Largeur totale (mm)	850
Hauteur totale (mm)	1125
Type de pneu	Caoutchouc
Roues (mm)	260 x 56
Configuration	mit Drahtgitterwänden
Poids (kg)	97
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976433011