

Glastürkühlschrank KBS 326 G Slim weiß

UmluftGlastürkühlschrank in außergewöhnlichen Design - weiß, schmal, repräsentativ. Der Kühlschrank verfügt über eine vertikale LED Innenbeleuchtung, diese separat schaltbar ist. Die manuelle thermostatische Temperaturregelung befindet sich innen im Kühlschrank und ist jederzeit einfach zugänglich. Für eine optimale Raumnutzung können die Roste an den angebrachten Rasterleisten im Korpus individuell höhenverstellt werden. Rahmen und Korpus (innen/außen) sind weiß lackiert, was den edlen Auftritt des Kühlschranks unterstützt. Trotz der geringen Breite, ist der Bruttoinhalt mit 300 Liter ausreichend dimensioniert um Ihre Getränkeflaschen zu lagern.

Wir unterstützen Ihren individuellen Markenauftritt durch Labelung des Kühlschranks in Ihrem Produktdesign. Im Bedarfsfall stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite und erstellen Ihnen ein passendes Angebot.

Artikel-Nr.: 302327
GTIN: 4059395049978



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank in Slimline
- Außergewöhnliches Design
- Nischenbreite nur 440 mm
- Vertikale LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Isolierglastür mit integriertem Türgriff
- Rückwandverdampfer
- Umluftkühlung
- Leicht zu reinigender Innenraum
- 4 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost
- Vorne 2 Füße
- Hinten 4 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	KBS 326 G Slim
Abmessungen außen:	
Breite	440 mm
Tiefe	718 mm
Höhe	1850 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Stahlblech weiß beschichtet
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,32 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	85 kg
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	40 °C
Raumfeuchte bis	75 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	40 °C
Bruttoinhalt	281 l
Energieverbrauch im Jahr	643 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	44,5
Klimaklasse	CC3 (+40 °C UT und 75 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de