

**Artikelnummer:** 308883

**Kurzbeschreibung:** Stapler Pramac TX 12/35 inkl. integrierter Batterie und Ladegerät

**Langbeschreibung:** Stapler Pramac TX 12/35 inkl. integrierter Batterie und Ladegerät: Der Stapler Pramac TX 12/29 ist dank zahlreicher Sicherheitsfunktionen und einer hohen Lade- und Anhebekapazität bestens geeignet, um schwere Lasten in größere Höhen zu bewegen. Dabei fährt der Stapler manuell und hebt elektrisch. Viele Sicherheitsfunktionen machen den Pramac TX 12/35 zu einem idealen Stapler, um schwere Lasten in große Höhen zu transportieren. Dank seiner Stabilität und den regulierbaren Puffern minimiert der Stapler Pramac TX 12/35 Schwingungen und erleichtert das Arbeiten. Manuell fahrbar helfen die Polyurethan-Rädern auch die Rollfähigkeit bei voller Last zu erhalten. Damit auch die mechanische Anhebung unter hoher Sicherheit geschieht, sind weitere Schutzmaßnahmen getroffen worden. So wird der Stapler Pramac TX 12/35 mit einem Batterieschlüssel und einem Batterielader geliefert. Der Batterieschlüssel dient dazu, den Stapler ein- und auszuschalten. Zeitgleich verhindert er dadurch auch ein unbeabsichtigtes Heben. Der Batterielader ist dazu noch mit einem Schutzsystem ausgestattet, das ebenfalls ein Anheben von Lasten blockiert, wenn die Ladestand zu niedrig ist. So bewegt der Stapler Pramac TX 12/35 bis zu 1200 kg in eine Höhe von bis zu 3500 mm und bietet hohen Komfort und garantierte Sicherheit. Technische Details: Tragkraft: 1200 kg Schwerpunkt: 600 mm Hubhöhe: 3500 mm Gabellänge: 1150 mm Gabelbreite und Gabelhöhe: 150 x 70 mm Gesamtlänge: 1850 mm Minimaler Raumbedarf: 2250 mm Maximaler Raumbedarf: 3915 mm Wenderadius: 1760 mm Räder: Nr. 2/2 Polyurethan/Nylon Hubmotor: 2,2 kw Batterie Spannung: 24 V Batterie Kapazität: 74 Ah Batterieladegerät Spannung: 24 V Batterieladegerät Kapazität: 13 A Eigengewicht mit Batterie: 496 kg



**EAN/GTIN:** 8018539041724