

LG Prof. Display 55XF3E-B



Bildschirmdiagonale (Zoll)	55
Bildschirmdiagonale (cm)	139,7
Panel-Technologie	IPS M+
Display-Typ	LCD
Design	Digital signage flat panel
Ausrichtung	Horizontal/Vertical
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Entspiegelungsgrad	3% Haze
HD-Typ	Full HD
Bildschirmauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Native Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel, horizontal (°)	178
Blickwinkel, vertikal (°)	178
Helligkeit (cd/m²)	3000
Kontrastverhältnis	1000:1
Anzahl HDMI Anschlüsse	2
DVI Anschluss	Ja
Anzahl DVI-D Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
USB-Anschluss	Ja

Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
RS-232C	Ja
OPS-Slot	Nein
Anzahl von Lautsprecherausgängen	1
Fernbedienung (IR) input	1
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Computersystem-Typ	System on Chip (SoC)
Computersystem	Ja
Vorinstalliertes Betriebssystem	Web OS
Schnellstartübersicht	Ja
VESA Montageadapter (mm)	600 x 400
VESA-Halterung	Ja
AC Eingangsspannung (V)	100 - 240
AC Eingangsfrequenz (Hz)	50/60
Stromverbrauch (typisch) (W)	250
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Fernbedienung	Ja
Batterien enthalten	Ja
Zertifizierung	FCC Class "A" / CE / KC / VCCI / UL Recognized / CB
Lebensdauer des Panels (h)	50000
Produktfarbe	Schwarz
Bezel Weite (top) (mm)	12
Bezel Weite (side) (cm)	9,9
Bezel Weite (bottom) (mm)	12
Breite (mm)	1235,5
Höhe (mm)	709,4
Tiefe (mm)	106,8
Gewicht (kg)	26,5
Gewicht (g)	26500
Verpackungsbreite (mm)	1344
Verpackungshöhe (mm)	820
Verpackungstiefe (mm)	236
Paketgewicht (kg)	32,2
Temperaturbereich in Betrieb (°C)	0 - 50
Luftfeuchtigkeit in Betrieb (%)	10 - 80