

## Rollcart tafelwagen

draagvermogen 300 kg, 2 niveaus met afneembare opvangbak, laadvlak lengte x breedte 1010 x 585 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158069



## Rollcart Tafelwagens

### met afneembare plaatstalen bak

tafelwagen

- draagvermogen 300 kg
- 2 niveaus met afneembare opvangbak
- laadvlak lengte x breedte 1010 x 585 mm
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1170 x 600 mm
- duwbeugel hoog
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	nee
type wagen	etagewagen	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	300 kg	uitrichting duwbeugel	hoog
lengte laadvlak	1010 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

breedte laadvlak	585 mm	banden	TPE
etages aantal	2 stuks	materiaal behuizing	staal
etagetyp	afneembare opvangbak	wiel-ø	125 mm
hoogte	990 mm	wiellager	groefkogellager
lengte	1170 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte	600 mm	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal verwerking	gelast	gewicht	56 kg