

fetra **chariot à plateaux** **GREY EDITION**

force 600 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1200 x
800 mm, plateau(x) en bois, châssis
avec finition époxy résistante aux
chocs et aux rayures en RAL7016 gris
anthracite, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 215374

fetra Chariot à plateaux GREY EDITION

2 plateaux






chariot à plateaux

- force 600 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- plateau(x) en bois
- barre de poussée horizontale
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- structure en tube d'acier (soudé)
- hauteur x longueur x largeur 900 x 1397 x 809 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie



Détails techniques



appareil de manutention	chariot de manutention	conducteur d'électricité	non
type de chariot	chariot à étagères	Sens de la poignée	horizontal
charge	600 kg	rabattable	non
longueur de plateau	1200 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	800 mm	pneumatique	TPE
nombre de plateaux	2 pièce	Diamètre de roue	200 mm
matériau plateau(x)	bois	roulement	roulement rainuré à billes
force plateau	200 kg	disposition des roues	rectangulaire
Rebord de tableau	aucune	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
alignement de niveaux	droit	surface	finition peinture époxy
hauteur	900 mm	couleur	gris anthracite // RAL7016
longueur	1397 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
largeur	809 mm	livraison	démonté
matériau	tube d'acier	garantie	10 années
matériau de finition	soudé		1 pièce
norme européenne	non	Poids	58 kg
rehausses	barre de poussée et plateau		

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9

221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm