

LED-plafondlamp voor rokersoverkapping InLight 2

248 x LED, 43 W, lamp vervangbaar, energie-efficiëntieklasse A, hoogte x lengte x breedte 40 x 2011 x 92 mm



Artikelnummer: 220457



Ledplafondlamp InLight 2

LED-plafondlamp voor rokersoverkapping

- voor de directe plafondmontage buiten
- 248 x LED, 43 W, lamp vervangbaar
- energie-efficiëntieklasse A
- hoogte x lengte x breedte 40 x 2011 x 92 mm
- beschermingsklasse IP23: vreemd deeltjes > 12 mm, lichte sproeiveel
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +50 °C
- LED-modules en driver mogen alleen door een elektricien vervangen worden

Technische details

kantoorhulp	branden	dimbaar	ja
type lamp	LED-plafondlamp voor rokersoverkapping	draaibaar	nee
opstelling	plafondmontage	hoogte	40 mm
type lamp	LED	lengte	2011 mm
lampkleur	neutraalwit	breedte	92 mm
lichtstroom	3300	ip beschermingsklasse	23: vreemd deeltjes > 12 mm, lichte sproeiveel
lampen aantal	248 stuks	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +50 °C

energie-efficiëntieklasse	A	WEEE-registratienummer	DE94920195
led	ja	WEEE-apparaatsort	lampen cat. 3
vermogen lamp	43 W	gewicht	4,2 kg
lamp vervangbaar	vervangbaar		