

RVS serveerwagen

draagvermogen 200 kg, met 3 etage(s), lengte x breedte 860 x 540 mm, etage(s) van RVS met afrolrand, wielen met rubber-banden, uitgerust met 2 duwbeugels

Artikelnummer: 224748



Serveerwagen

RVS serveerwagen

- draagvermogen 200 kg
- met 3 etage(s)
- lengte x breedte 860 x 540 mm
- hoogte x lengte x breedte 940 x 860 x 540 mm
- etage(s) van RVS met afrolrand
- RVSconstructie
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 100 mm
- wielen met rubber-banden
- uitgerust met 2 duwbeugels
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
type wagen	serveerwagen	elektrisch geleidend	nee
materiaal	RVS	etage-inrichting	recht
draagvermogen	200 kg	hoogte	940 mm
etages aantal	3 stuks	lengte	860 mm
etage-afstand	270 mm	breedte	540 mm

materiaal platform	RVS	euronorm	nee
platform uitrusting	afrolrand	constructies	2 duwbeugels
platform uitvoering	geluiddempend	in-/uitklapbaar	nee
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	levering	gedemonteerd
banden	rubber	gewicht	15,6 kg
wiel-ø	100 mm		