

## vatencaddy

draagvermogen 250 kg, capaciteit 1 x 200 liter vat, platform open, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 lastwielen en 1 zwenkwiel

Artikelnummer: 235761



### vatencaddy

- draagvermogen 250 kg
- capaciteit 1 x 200 liter vat
- platform open
- met trek- en hevelstang
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- 2 lastwielen en 1 zwenkwiel
- wiel Ø 150 mm
- met polyurethaan-banden

## Technische details

transporttoestel	dolly	banden	polyurethaan
type roller	vatencaddy	wiel-Ø	150 mm
draagvermogen	250 kg	hoogte	1060 mm
capaciteit	1 x 200 liter vat	lengte	570 mm

platform	open	breedte	780 mm
transportwagen uitrusting	trek- en hevelstang	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
stuurstang	ja	gewicht	17 kg
wielen aantal/soort	2 lastwielen en 1 zwenkwiel		