

B-Safety

Lampe de signalisation à DEL résistante au gel FROST-LUX STANDARD



Symbole/Texte : « Sortie de secours/Issue de secours à gauche/Issue de secours à droite »,
Flèche à droite / à gauche, Pour montage mural ou au plafond, panneaux indicateurs autocollants



Numéro d'article: 244372



Lampe de signalisation à DEL résistante au gel

- Symbole/Texte : « Sortie de secours/Issue de secours à gauche/Issue de secours à droite »
- Flèche à droite / à gauche
- Pour montage mural ou au plafond, panneaux indicateurs autocollants
- en Polycarbonate
- en RAL9003 blanc de sécurité
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- classe de protection : II : isolation de protection sans raccordement à un conducteur de protection
- Résistant à la température jusqu'à - 20° C
- fonctions : Fonction AUTOTEST
- distance de détection 24 m
- Éclairage de secours permanent 3 h

- alimentation électrique par Batterie Ni-MH 4,8 V/1,6 Ah
- volume de livraison : Jeu de panneaux indicateurs standard

Détails techniques

sécurisation de la circulation	identification de sécurité	Autonomie de l'éclairage de seco	3 h
identification de sécurité	Lampe de signalisation DEL	résistance à la température	jusqu'à - 20° C
représentation	symbole	matériau	Polycarbonate
symbole / texte	Sortie de secours/Issue de secours à gauche/Issue de secours à droite	couleur	blanc de sécurité // RAL9003
indication de direction	à droite / à gauche	alimentation	Batterie Ni-MH 4,8 V/1,6 Ah
indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions	Marquage de sécurité fonction	Fonction AUTOTEST
	II	DEL	oui
installation	Montage mural/au plafond	volume de livraison	Jeu de panneaux indicateurs standard
Distance de détection	24 m	Poids	1 kg