

opzetkast voor locker

4 vakken, vak breedte 250 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 1000 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met cilinderslot, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met moffellak in RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 267211



opzetkast voor locker

- 4 vakken
- vak breedte 250 mm
- hoogte x breedte x diepte 500 x 1000 x 500 mm
- vleugeldeur
- deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front van staal met moffellak in RAL 5012 lichtblauw

Technische details

type kast	opzetkast	doorgangmaat deur (li.)	433 mm
voor kasttype	locker	afsluitbaar	ja
vakken	4 stuks	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	500 mm	materiaal romp	staal

breedte	1000 mm	oppervlak romp	gemoffeld
binnenhoogte	471 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
diepte	500 mm	materiaal front	staal
binnendiepte	477 mm	oppervlak front	gemoffeld
breedte vak	250 mm	kleur voorkant	blauw // RAL 5012
type deur	vleugel deur	opstelling	wand
deuraanslag	rechts	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
openingshoek deur	110 °	gewicht	17,11965 kg
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren		