

## Rollcart langmateriaalwagen

draagvermogen 2000 kg, laadvlak  
lengte x breedte 2500 x 600 mm,  
platform open met 2  
materiaalbakken,  
opbouwconstructies: 4 zijsteunen,  
rongen uitneembaar, onderstel met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL5010 gentiaanblauw, met  
massief rubber-banden



Artikelnummer: 404924

## Rollcart Langmateriaalwagen

### Draagvermogen 2000 kg

langmateriaalwagen









- draagvermogen 2000 kg
- laadvlak lengte x breedte 2500 x 600 mm
- laadhoogte 420 mm
- platform open met 2 materiaalbakken
- opbouwconstructies: 4 zijsteunen, rongen uitneembaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met massief rubber-banden
- wielstand ruitvormig
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	lichte breedte	600 mm
type wagen	langmateriaalwagen	euronorm	nee
draagvermogen	2000 kg	platform	open
constructies	4 zijsteunen	platform uitrusting	2 materiaalbakken
constructies functie	rongen uitneembaar	wagen uitrusting	excl. uitrusting

lengte laadvlak	2500 mm	wiellager	kogellager
breedte laadvlak	600 mm	banden	massief rubber
laadhoogte	420 mm	wielstand	ruitvormig
nuttige lengte rong mm	600 mm	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
stuurstang	nee	garantie	5 jaar
breedte	720 mm	gewicht	115 kg

## Dit past ook bij ...

149422		tandwiel takel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1
210710		hydraulische palletheffer, draagvermogen 1000 kg, vorklengte 1150 mm, draagbreedte 540 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 82 x 80 mm
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
529663		kabelbrug, Voor snelheden < 10 km/h, grondelement, breedte x diepte 1200 x 210 mm, overrijdhoogte 65 mm, van gerecycled rubber in zwart, 3 kabelkanalen, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm
670524		sjorband, spanband eendelig met zelfborgende ratelhendel, trekkracht 5 t , lengte afzetlint 8000 mm, breedte 50 mm, in oranje