


## Thurmetall établi

hauteur x largeur x profondeur 840 x 2500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, force 75 kg, exécution du châssis 2 conteneurs, équipement : 11 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 501479



## Thurmetall Établi

établi

- hauteur x largeur x profondeur 840 x 2500 x 700 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 75 kg
- exécution du châssis 2 conteneurs
- équipement : 11 tiroirs
- à gauche 5 tiroirs
- à droite 6 tiroirs
- hauteur des tiroirs  
2x50 mm/2x75 mm/3x100 mm/1x150 mm/2x200 mm/1x300 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 500 x 600 mm
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes, extension 100 %
- tiroirs tiroirs avec fentes pour l'insertion de matériel de compartimentage



- avec poignée barre
- avec bandes d'inscription
- verrouillable avec serrure à cylindre
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	table	hauteur frontale 200 mm	2 pièce
type de table	établi	hauteur frontale 300 mm	1 pièce
forme de châssis	2 conteneurs	largeur utile du tiroir	500 mm
hauteur	840 mm	profondeur utile du tiroir	600 mm
largeur	2500 mm	capacité de charge de tiroir	75 kg
profondeur	700 mm	extension tiroir	100 %
épaisseur de panneau	40 mm	glissière tiroir	glissières télescopiques à billes
charge	75 kg	Équipement tiroirs	tiroirs avec fentes pour l'insertion de matériel de compartimentage
hauteur réglable	non	poignée	poignée barre
conducteur d'électricité	non	champ d'inscription	bandes d'inscription
équipement établi	11 tiroirs	matériau de plaque	multiplex
soubassements à gauche	5 tiroirs	matériau de châssis	acier
soubassements à droite	tiroirs	surface de châssis	finition peinture époxy
nombre de tiroirs	11 pièce	surface de face avant	finition peinture époxy
nombre x hauteur tiroirs	2x50 mm/2x75 mm/3x100 mm/1x150 mm/2x200 mm/1x300 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur frontale 50 mm	2 pièce	roulant	non
hauteur frontale 75 mm	2 pièce	garantie	5 années
hauteur frontale 100 mm	3 pièce	Poids	217 kg
hauteur frontale 150 mm	1 pièce		

## Accessoires

501139		kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 50 mm, largeur 500 mm
501140		kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm
501142		kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm
501153		kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 50 mm, largeur 500 mm
501154		kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm

501155		kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm
501166		insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur 500 mm, en noir
501170		tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur x profondeur 500 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite

## Cela s'adapte aussi ...

195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
218989		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
656975		container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris
969584		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair