

bacs gerbables emboîtables norme Europe

hauteur x longueur x largeur 420 x 600 x 400 mm, capacité 80 l, en polypropylène en rouge, parois plein, tablette plein avec renfort grâce à rainures de renfort

lot 2 pièce

Numéro d'article: 510066



5 YEARS WARRANTY

Made in Germany



Bac gerbable emboîtable norme Europe

bacs gerbables emboîtables norme Europe




- hauteur x longueur x largeur 420 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 402 x 547 x 347 mm
- capacité 80 l
- en polypropylène en rouge
- parois plein, tablette plein avec renfort grâce à rainures de renfort
- manutention facile avec poignées ouvertes
- porte-étiquettes sur les poignées
- emboîtable par rotation à 180°
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- 5 années de garantie

Détails techniques



| | | | |
|-------------------|----------------|----------------------|-------|
| type de récipient | bacs gerbables | pliable | non |
| norme européenne | oui | structure de cloison | plein |

| | | | |
|---------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| capacité | 80 l | soubassement | plein |
| hauteur | 420 mm | fond renforcé par | rainures de renfort |
| hauteur intérieure | 402 mm | couvercle | en accessoires (non compris) |
| longueur | 600 mm | convient pour aliments | oui |
| longueur intérieure | 547 mm | convient pour les convoyeurs à r | oui |
| largeur | 400 mm | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| largeur intérieure | 347 mm | dispositif de support | poignées ouvertes |
| charge | 65 kg | champ d'inscription | porte-étiquettes |
| matériau | polypropylène | couleur | rouge |
| gerbable | oui | garantie | 5 années |
| emboîtable | oui | Poids | 6,5 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|--|--|
| 510070 |  | couvercle coiffant, en polypropylène, pour bac gerbable emboîtable, largeur x profondeur 400 x 600 mm, en noir |
| 510071 |  | plombs, pour bacs gerbables emboîtables norme Europe |
| 524321 |  | Étiquette pour bacs gerbables emboîtables norme Europe, pour hauteur de récipient 230 - 420 mm, en blanc |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |