

Format Tresorbau kluis

veiligheidsniveau: VdS 2, hoogte x
breedte x diepte 1000 x 600 x 500
mm, 2 niveaus, romp gelakt, front
gelakt

Artikelnummer: 523069



Format Tresorbau Kluisje

Veiligheidsniveau VdS 2

Format Tresorbau kluis


- veiligheidsniveau: VdS 2
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1000 x 600 x 500 mm
- 2 niveaus
- voor 13 ordners
- afsluitbaar met dubbel baardslot
- vergrendeling driezijdig
- 6 slotbout Ø 40 mm
- extra bescherming dankzij extra slotpantsering en doorslagbeveiligingsplaat
- deur 123 mm dik

- constructie van staal
- romp gelakt
- front gelakt
- verzekeringsbescherming: beroepshalve tot 50.000 €/privé tot 100.000 €
- voorbereid voor vloerverankering
- gewicht 367 kg




Technische details

meubeltype	kast	binnenhoogte	925 mm
type kast	safe	binnenbreedte	517 mm
hoogte	1000 mm	binnendiepte	333 mm
breedte	600 mm	dikte deur	123 mm
diepte	500 mm	materiaal	staal
volume	159 l	oppervlak romp	gelakt
veiligheidsniveau	VdS 2	oppervlak front	gelakt
kast uitrusting	legborden	afsluitbaar	ja
legborden / schappen aantal	2 stuks	sluitsysteem	dubbel baardslot
ordnercapaciteit	13 stuks	kluis	nee
verankering	vloerverankering	slotbouten aantal	6 stuks
vergrendeling	driezijdig	diameter slotbout	40 mm
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	kleur bodem	In kleur van de romp
verzekeraar	ja	oppervlak legbord	gelakt
verzekeringsbescherming	beroepshalve tot 50.000 €/privé tot 100.000 €	kast veiligheidsuitrusting	extra bescherming dankzij extra slotpantsering en doorslagbeveiligingsplaat
inbraakbeveiliging	ja	gewicht	367 kg

Gerelateerde Producten

528150		cijfercombinatieslot, diepte 42 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

Dit past ook bij ...

139643		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/blauw
146303		mobiële papiervernietiger, snijmanier partikels 4 x 10 mm, snijvermogen tot 6 vel, volume bak 30 l, veiligheidsniveau: P-4, O-1, T-2, E-2, hoogte x breedte x diepte 520 x 444 x 360 mm
504279		stationsklok, kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik