


## ZARGES

### échafaudage pliant roulant

hauteur 0,95 m, mezzanine mod.  
largeur x profondeur 1800 x 1200  
mm, hauteur d'échafaudage 1,65  
m, largeur x profondeur 1350 x 1800  
mm, échafaudage en aluminium,  
mezzanine mod. en plaque de  
contreplaqué

Numéro d'article: 550486



## ZARGES Échafaudage pliant

### sans structure de rehausse

échafaudage pliant roulant






- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 2,95 m
- hauteur 0,95 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 1800 x 1200 mm
- 1 mezzanine(s) mod., avec trappe de passage
- hauteur d'échafaudage 1,65 m, largeur x profondeur 1350 x 1800 mm
- adaptés aux portes
- pliables pour un gain de place
- largeur x profondeur rabattues 850 x 250 mm
- 4 roulettes pivotantes, roulettes à freins
- utilisation double face

- échafaudage en aluminium, mezzanine mod. en plaque de contreplaqué
- structure : rapide et sans outil grâce aux articulations à encliquetage et à un système d'emboîtement
- groupe d'échafaudages 3
- selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie
- poids 62,8 kg

## Détails techniques

technique de montée	échafaudage	passages	1 trappe de passage
type d'échafaudage	échafaudage pliant	rambardes	non
matériau	aluminium	fonction échafaudage	adaptés aux portes
matériau échafaudage	aluminium	utilisation	double face
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	fonction rabattable	pliables pour un gain de place
hauteur d'échafaudage	1,65 m	rabattable	oui
hauteur	0,95 m	roulant	oui
hauteur de travail	2,95 m	soubassement	4 roulettes pivotantes
largeur de mezzanine modulaire	1800 mm	équipement roue	roulettes à freins
profondeur de mezzanine modulair	1200 mm	rehausse	rapide et sans outil grâce aux articulations à encliquetage et à un système d'emboîtement
nombre de mezzanines modulaires	1	groupe d'échafaudage	3
largeur	1350 mm	norme	selon DIN EN 1004
profondeur	1800 mm	garantie	10 années
largeur de rabattage	850 mm	Poids	62,8 kg
profondeur de rabattage	250 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

149471		treuil à câble de chantier électrique, charge de traction 80 kg, hauteur de construction 605 mm, hauteur de levage 23 m
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
508418		panneau d'interdiction, « Accès interdit aux personnes non autorisées », étiquette, en film plastique, surface Standard, hauteur x largeur 148 x 105 mm
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
885688		cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour

