

## Bauer vatenkantelaar

draagvermogen 300 kg, voor stalen en kunststof vaten, kiepen per handslinger, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 750306



## Bauer Vatenkantelaar

### met handslinger

vatenkantelaar

- draagvermogen 300 kg
- voor stalen en kunststof vaten
- 1 x 60-/200-liter-vat of 120-/240-liter-container
- 360° draaibaar
- kiepen per handslinger
- voor de opname met kraan en heftruck
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- hoogte x lengte x breedte 405 x 1000 x 1070 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 150 mm
- afstand vorkslaffen 650 mm

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	oppervlak	gelakt
hijswerktuigtype	lastopname	kleur	geeloranje // RAL2000
last-handling	vathandling	hoogte	405 mm

type vathandling	vatenkantelaar	lengte	1000 mm
draagvermogen	300 kg	breedte	1070 mm
capaciteit vaten (max.)	1 x 60-/200-liter-vat of 120-/240-liter-container	hoogte vorksloffen	60 mm
opname	met kraan en heftruck	breedte vorksloffen	150 mm
type vat	stalen en kunststof vaten	inrijdbreedte	650 mm
last-handling functie	360° draaibaar	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
kiepproces	handslinger	gewicht	70 kg
materiaal	staal		