

Bedrunka + Hirth Verrijdbare werkbank

bedrunka+hirth

hoogte x breedte x diepte 935 x 1250 x 750 mm, tafelblad van multiplex, geolied, draagvermogen 500 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 4 laden, 1 kast, onderstel gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw 4 zwenkwielen



Artikelnummer: 974096

Bedrunka + Hirth Werkplaatswagen

Verrijdbare werkbank




- hoogte x breedte x diepte 935 x 1250 x 750 mm
- tafelblad van multiplex, geolied
- bladdikte 25 mm
- draagvermogen 500 kg
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- uitrusting: 4 laden, 1 kast
- links 4 laden
- rechts 1 kast
- laden hoogte 4x150 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekstop
- constructie van staal
- onderstel gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- met duwgriep
- onderbouw 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem

- wiel Ø 125 mm
- GS- en TÜV-getest

Technische details

meubeltype	tafel	uittrekrail lade	kogelgelagerd
type tafel	werkbank	uittrekblokkering	ja
vorm onderstel	4-voetonderstel	materiaal plaat	multiplex
hoogte	935 mm	oppervlak plaat	geolied
breedte	1250 mm	kleur plaat	beuken
diepte	750 mm	materiaal onderstel	staal
dikte plaat	25 mm	oppervlak onderstel	gelakt
draagvermogen	500 kg	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak front	gelakt
elektrisch geleidend	nee	kleur voorkant	blauw // RAL 5012
werkbank uitrusting	4 laden, 1 kast	deuren aantal	1 stuks
onderbouwelementen links	4 laden	verrijdbaar	ja
onderbouwelementen rechts	1 kast	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
laden aantal	4 stuks	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
laden aantal x hoogte	4x150 mm	diameter wiel	125 mm
fronthoogte 150 mm	4 stuks	certificering	GS // TÜV
draagvermogen lade	100 kg	gewicht	146 kg
uittrekbare lade	100 %		

Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
524705		vuilniszakstandaard, voor 70 - 120 liter zakken, hoogte x diameter 960 x 600 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, deksel van kunststof in zilverkleurig