

# UNILUX

## Lampe de bureau à LED TWISTLED

**Mobilité** : la tête pivotante (+/-180°), le bras inclinable (+/-150°) et l'articulation pivotante du socle (+/-170°) permettent d'orienter ce luminaire dans les positions les plus diverses. Le socle assure une bonne stabilité.

**Fonction de charge USB** : port de charge USB 2.0 Type A 5V, max. 1A, intégré dans le socle, pour charger de petits appareils comme un smartphone ou une tablette.

**Astucieux** : un capteur de luminosité adapte automatiquement le réglage de l'éclairage aux changements de lumière ambiante.

**Intensité lumineuse et température de couleur variables** : un interrupteur tactile à deux touches situé sur le socle permet de faire varier l'intensité lumineuse en continu et d'adapter la température de couleur. L'éclairage s'adapte aux différentes préférences et exigences.

**Design épuré** : TWISTLED se caractérise par des lignes épurées. La tête a une épaisseur de 1 cm, ce qui donne au luminaire une allure élégante. Les LED de lumière du jour assurent une répartition uniforme de la lumière, ce qui ménage les yeux.

• **source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E**

- la lampe contient des LED intégrées
- les LED ne peuvent pas être changées
- puissance : 14 W
- consommation d'énergie pondérée : 14 kWh / 1000 h
- Intensité lumineuse : 1.220 lux à une distance de 35 cm
- flux lumineux : 1.558 lumens
- efficacité lumineuse : 1.220 Lm/W
- température de couleur : 2700 à 6.000 Kelvin (blanc chaud - blanc froid)
- indice de rendu de couleur (Ra) : 86
- durée de vie : 50.000 heures

- orientation : bras et tête mobiles
- longueur du bras : 400 mm / longueur de la tête : 330 mm
- interrupteur sur le socle
- socle : 200 x 130 mm
- hauteur réglable de 100 à 430 mm
- matériaux : aluminium, plastique (ABS)
- fiche euro



Lampe de bureau à LED TWISTLED



Visuel de référence : présente le produit en utilisation




Vue détaillée : dimensions



Vue détaillée : pliable pour un gain de place



Vue détaillée : socle



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau LED TWISTLED	socle	noir	14 watts	2700-6000 K	230 V	E	400165037	64000402