

AUFFANGWANNEN TYP WM/WO

Lagerung von 1 bis 4 Fässern à 200 l bzw. Kleingebinden

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

Typ WM

- mit verzinktem Gitterrost

Typ WO

- ohne Gitterrost

Zubehör

- verzinkte Fassauflagen Typ FA
- steckbare Rollenauflage Typ RA zum Drehen der Fässer
- verzinkte Gebideregale Typ GR



Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
WM-2/200	2	1200 x 800 x 360	215	72
WM-4/200	4	1200 x 1200 x 285	216	91
WM-4/400	4	1200 x 1200 x 415	400	103
WO-2/200	-	1200 x 800 x 360	224	51
WO-4/200	-	1200 x 1200 x 285	230	62
WO-4/400	-	1200 x 1200 x 415	414	74

U StawaR TÜV NORD

- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Oberfläche: feuerverzinkt