

DIGITUS®


Câble de brassage Cat. 6, U/UTP, non blindé - LSZH

Le manchon de protection anti-pli avec levier à cran empêche l'enchevêtrement de câble et protège en même temps le levier à cran contre le décrochage !


- **fiche mâle RJ45:** 2x RJ45, cat. 6
- **câble:** 4 x 2 AWG 26/7, cat.6, paires torsadées, 100 Ohm, sans halogène
- **gaine de protection externe:** LSZH
- **blindage du câble:** U/UTP non blindé
- **impression du câble:** longueur du câble indiquée sur le capot
- **affectation:** 1:1
- **robustesse:** fiche mâle moulée avec décharge de traction souple, protection anti-pli et décharge de traction
- **prend en charge:** 1 Gigabit Ethernet et PoE
- testé d'après la norme ISO / IEC 11801, DIN EN 50173 und DIN EN 50288-1-1
- **couleur du câble:** bleu, gris (RAL 7044), vert, rouge, blanc, noir, jaune / couleur de la fiche mâle: rouge
- dans un sachet plastique

Exemples d'utilisation :

- parfait pour une utilisation dans les routeurs, les commutateurs, les serveurs et autres composants actifs ou passifs



Câble de brassage Cat. 6, U/UTP, bleu



Câble de brassage Cat. 6, U/UTP, gris




Câble de brassage Cat. 6, U/UTP, jaune



Câble de brassage Cat. 6, U/UTP, noir



Câble de brassage Cat. 6, U/UTP, rouge



Câble de brassage Cat. 6, U/UTP, vert

| Produit | Catégorie | blindage | Couleur du câble | Couleur de la douille | Longueur | Classe de feux européenne | Numéro de fabricant | Code |
|-------------------|-----------|----------|------------------|-----------------------|----------|---------------------------|---------------------|----------|
| Câble de brassage | Cat.6 | U/UTP | blanc | blanc | 0,25 m | | DK-1617-0025/WH | 11006780 |
| | | U/UTP | blanc | blanc | 0,5 m | | DK-1617-005/WH | 11006783 |
| | Cat.6 | U/UTP | blanc | blanc | 1,0 m | | DK-1617-010/WH | 11006810 |
| | | U/UTP | blanc | blanc | 2,0 m | | DK-1617-020/WH | 11006793 |
| | Cat.6 | U/UTP | blanc | blanc | 3,0 m | | DK-1617-030/WH | 11006796 |
| | | U/UTP | blanc | blanc | 5,0 m | | DK-1617-050/WH | 11006799 |
| | Cat.6 | U/UTP | blanc | bleu | 10,0 m | | DK-1617-100/WH | 11006803 |
| | | U/UTP | bleu | bleu | 0,25 m | | DK-1617-0025/B | 11006777 |
| | Cat.6 | U/UTP | bleu | bleu | 0,5 m | | DK-1617-005/B | 11006782 |
| | | U/UTP | bleu | bleu | 1,0 m | | DK-1617-010/B | 11006786 |
| | Cat.6 | U/UTP | bleu | bleu | 2,0 m | | DK-1617-020/B | 11006792 |
| | | U/UTP | bleu | bleu | 3,0 m | | DK-1617-030/B | 11006812 |
| | Cat.6 | U/UTP | bleu | bleu | 5,0 m | | DK-1617-050/B | 11006816 |
| | | U/UTP | bleu | bleu | 10,0 m | | DK-1617-100/B | 11006802 |
| | Cat.6 | U/UTP | gris | gris | 0,25 m | | DK-1617-0025 | 11006775 |
| | | U/UTP | gris | gris | 0,5 m | | DK-1617-005 | 11006781 |
| | Cat.6 | U/UTP | gris | gris | 1,0 m | | DK-1617-010 | 11006785 |
| | | U/UTP | gris | gris | 1,5 m | | DK-1617-015 | 11006790 |
| | Cat.6 | U/UTP | gris | gris | 2,0 m | | DK-1617-020 | 11006791 |
| | | U/UTP | gris | gris | 2,5 m | | DK-1617-025 | 11007689 |
| | Cat.6 | U/UTP | gris | gris | 3,0 m | | DK-1617-030 | 11006794 |
| | | U/UTP | gris | gris | 5,0 m | | DK-1617-050 | 11006797 |
| | Cat.6 | U/UTP | gris | gris | 7,0 m | | DK-1617-070 | 11006800 |
| | | U/UTP | gris | gris | 10,0 m | | DK-1617-100 | 11006801 |
| | Cat.6 | U/UTP | gris | gris | 15,0 m | | DK-1617-150 | 11006804 |
| | | U/UTP | gris | gris | 20,0 m | | DK-1617-200 | 11006610 |
| | Cat.6 | U/UTP | gris | gris | 25,0 m | | DK-1617-250 | 11006497 |
| | | U/UTP | gris | gris | 30,0 m | | DK-1617-300 | 11006498 |
| | Cat.6 | U/UTP | jaune | jaune | 0,25 m | | DK-1617-0025/Y | 11006809 |
| | | U/UTP | jaune | jaune | 0,50 m | | DK-1617-005/Y | 11006784 |
| | Cat.6 | U/UTP | jaune | jaune | 1,0 m | | DK-1617-010/Y | 11006789 |
| | | U/UTP | jaune | jaune | 2,0 m | | DK-1617-020/Y | 11006495 |

| Produit | Catégorie | blindage | Couleur du câble | Couleur de la douille | Longueur | Classe de feux européenne | Numéro de fabricant | Code |
|---------|-----------|----------|------------------|-----------------------|----------|---------------------------|---------------------|----------|
| | Cat.6 | U/UTP | jaune | jaune | 3,0 m | | DK-1617-030/Y | 11006815 |
| | | U/UTP | jaune | jaune | 5,0 m | | DK-1617-050/Y | 11006817 |
| | Cat.6 | U/UTP | noir | noir | 0,25 m | | DK-1617-0025/BL | 11006489 |
| | | U/UTP | noir | noir | 0,50 m | | DK-1617-005/BL | 11006490 |
| | Cat.6 | U/UTP | noir | noir | 1,0 m | | DK-1617-010/BL | 11006787 |
| | | U/UTP | noir | noir | 2,0 m | | DK-1617-020/BL | 11006493 |
| | Cat.6 | U/UTP | noir | noir | 3,0 m | | DK-1617-030/BL | 11006795 |
| | | U/UTP | noir | noir | 5,0 m | | DK-1617-050/BL | 11006776 |
| | Cat.6 | U/UTP | noir | noir | 10,0 m | | DK-1617-100/BL | 11006808 |
| | | U/UTP | rouge | rouge | 0,25 m | | DK-1617-0025/R | 11006779 |
| | Cat.6 | U/UTP | rouge | rouge | 0,50 m | | DK-1617-005/R | 11006492 |
| | | U/UTP | rouge | rouge | 1,0 m | | DK-1617-010/R | 11006788 |
| | Cat.6 | U/UTP | rouge | rouge | 2,0 m | | DK-1617-020/R | 11006494 |
| | | U/UTP | rouge | rouge | 3,0 m | | DK-1617-030/R | 11006814 |
| | Cat.6 | U/UTP | rouge | rouge | 5,0 m | | DK-1617-050/R | 11006798 |
| | | U/UTP | rouge | rouge | 10,0 m | | DK-1617-100/R | 11006819 |
| | Cat.6 | U/UTP | vert | vert | 0,50 m | | DK-1617-005/G | 11006491 |
| | | U/UTP | vert | vert | 1,0 m | | DK-1617-010/G | 11006822 |
| | Cat.6 | U/UTP | vert | vert | 2,0 m | | DK-1617-020/G | 11006811 |
| | | U/UTP | vert | vert | 3,0 m | | DK-1617-030/G | 11006813 |
| | Cat.6 | U/UTP | vert | vert | 5,0 m | | DK-1617-050/G | 11006496 |
| | | U/UTP | vert | vert | 10,0 m | | DK-1617-100/G | 11006818 |