

## Bauer Klappbodenbehälter

Höhe x Länge x Breite 845 x 840 x 1245 mm, Inhalt 0,5 m<sup>3</sup>, Mit Kranösen, Gabeltaschen, Stahlkonstruktion, mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot

Artikelnummer: 139844



## Bauer Klappbodenbehälter

Klappbodenbehälter

- Höhe x Länge x Breite 845 x 840 x 1245 mm
- Inhalt 0,5 m<sup>3</sup>
- Traglast 1000 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 75 x 185 mm
- Unterfahrtiefe 100 mm
- Mit Kranösen, Gabeltaschen
- Wände geschlossen
- Boden klappbar
- Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig
- 3-fach stapelbar
- Behälter mit Kranösen
- mit Sicherung gegen Abrutschen
- Unterbau 4 FüÙe
- Stahlkonstruktion
- mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
- Gewicht 125 kg

## Technische Details

Behältertyp	Klappbodenbehälter	Einfahrbreite	415 mm
Inhalt	0,5 m³	Kranösen Anzahl	4 Stück
Höhe	845 mm	Durchmesser Kranösen	40 mm
Länge	840 mm	Traglast	1000 kg
Breite	1245 mm	Tragevorrichtung	Kranösen, Gabeltaschen
Material	Stahl	Behälter Ausstattung	Kranösen
Wandkonstruktion	geschlossen	Sicherheitsausstattung Behälter	Abbrutschsicherung
Bodenkonstruktion	klappbar	stapelbar	ja
Boden Funktion	Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig	nestbar	nein
unterfahrbar	ja	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Unterbau	4 Füße	Oberfläche	lackiert
Unterfahrhöhe	100 mm	Farbe	feuerrot // RAL3000
Einfahrtaschenhöhe	75 mm	Farbe Ausführung	feuerrot // RAL3000
Einfahrtaschenbreite	185 mm	Gewicht	125 kg

## Zubehör

139869		2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Klappboden-/Kippbehälter, Bereifung Polyamid, Traglast 1350 kg, Rad Ø 180 mm
139870		Zentrierwand, für Klappbodenbehälter 0,5 - 0,75 m³, aus Stahl

## Dazu passt auch ...

525102		Abdeckhaube, für 2 gestapelte Gitterboxen, Höhe x Länge x Breite 1930 x 1250 x 850 mm, in braun
526204		Allzweckschaufel, Schaufel aus Polypropylen, Arbeitsbreite 250 mm