

PE-Auffangwanne classic-line

für 2 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde,
Auffangvolumen 270 l, Höhe x Breite
x Tiefe 350 x 900 x 1300 mm,
Einfahrtaschen

Artikelnummer: 235731



5 YEARS
WARRANTY

Made in
Germany



PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 2 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde
- Auffangvolumen 270 l
- Höhe x Breite x Tiefe 350 x 900 x 1300 mm
- Traglast 300 kg
- Aus Polyethylen in blau
- Behälter ohne Gitterrost
- Einfahrtaschen
- 2-seitig einfahrbar
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp Auffangwanne





Traglast 300 kg

Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Material	Polyethylen
Lagerort	unter Dach	Farbe	blau
Auffangvolumen	270 l	Auffangwanne Ausstattung	keine
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde	Einfahrmöglichkeit	2-seitig
Gefahrstoffeingnung	wassergefährdende und aggressive Stoffe	Unterbau	Einfahrtaschen
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	unterfahrbar	ja
Höhe	350 mm	Garantie	5 Jahre
Breite	900 mm	Gewicht	23 kg
Tiefe	1300 mm		

Zubehör

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
--------	---	---

Dazu passt auch ...

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen