

## Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 300 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 80 mm, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243667

### Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 300 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Durchmesser 80 mm
- Schraubloch Abstand 80/75x60/55/48 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Totalfeststeller
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	300 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyamid	Länge Nabe	47 mm
Durchmesser Rad	80 mm	Schraubloch Abstand	80/75x60/55/48 mm

Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	1,75 kg