

## META Ständer für Palettenregal

Rahmentyp 1 (85/20), Höhe x Tiefe  
4400 x 1100 mm, Feldlast 10000 kg,  
Ständer mit korrosionsschützender  
Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 691251



Das Lagersystem



## META Ständerrahmen für META-Palettenregal

Ständer für Palettenregal








- Stecksystem
- Rahmentyp 1 (85/20)
- Höhe x Tiefe 4400 x 1100 mm

- Feldlast 10000 kg
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: inklusive Bodenbefestigungssatz
- 5 Jahre Garantie



## Technische Details



|             |                     |                            |                                 |
|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Möbeltyp    | Regal               | Feldlast                   | 10000 kg                        |
| Regaltyp    | Palettenregal       | Nutzung                    | einseitig                       |
| Regalsystem | Stecksystem         | Oberfläche Ständer         | verzinkt                        |
| Regalfeld   | Bauteil             | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade                          |
| Bauteil     | Ständer             | Farbe Ausführung           | verzinkt                        |
| Rahmentyp   | Rahmentyp 1 (85/20) | Lieferumfang               | inklusive Bodenbefestigungssatz |
| Material    | Stahl               | Garantie                   | 5 Jahre                         |
| Höhe        | 4400 mm             | Vorschrift UVV             | BGR 234                         |
| Tiefe       | 1100 mm             | Gewicht                    | 41,393 kg                       |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 691499 |  | Anfahrerschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln  |
| 691863 |  | Winkelauflage für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 250 kg, mit Endanschlag, aus Stahl mit Lackierung in RAL2001 Rotorange                  |
| 691998 |  | Stahlpaneelboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 2700 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung        |
| 692017 |  | Stahlpaneelboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 3600 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 3600 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung        |
| 736815 |  | Tiefenauflagen für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 400 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange  |
| 736826 |  | Zwischenstück für Doppelregal, Länge 200 mm   |
| 767615 |  | Tiefenauflagen für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203461 |  | Stufenstehleiter, Aufstieg einseitig, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Standhöhe 1,7 m, Holmlänge 2,49 m, Aus Aluminium   |
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 507316 |  | Wiege-Hubwagen, Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 40 x 190 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 85 mm, mit Schnellhub-Funktion            |
| 513209 |  | Fahrbare Podesttreppe, Podest Höhe 1,92 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), 60° Neigung, Aus Aluminium, 4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen, 2 Lenkrollen mit Feststellern |