

VARIOfit Minisafe Corlette

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x Breite 1800 x 1200 x 800 mm, Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, 1 Boden, Dach, Tür verschließbar, Gestell aus Stahl mit Kunstharzlackierung, Plattform aus Holz, Mit Kunststoff-Bereifung



VARIOfit



Artikelnummer: 974121

VARIOfit Minisafe Corlette für erhöhten Diebstahlschutz mit einem Zwischenboden

Minisafe Corlette





- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1800 x 1200 x 800 mm
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, 1 Boden, Dach
- Boden klappbar
- Tür verschließbar
- Holzboden
- Tür verschließbar
- Gestell aus Stahl mit Kunstharzlackierung
- Plattform aus Holz
- 1 Lenk-, 1 Brems- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- Mit Kunststoff-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Gestell	kunstharzlackiert
Wagentyp	Minisafe Corlette	Farbe Gestell	blau // RAL5012

Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, 1 Boden, Dach	Böden- / Ebenentyp	Holzboden
Aufbauten Funktion	Boden klappbar	Schließfunktion	Tür verschließbar
Traglast	500 kg	Rollen Anzahl / Art	1 Lenk-, 1 Brems- und 2 Bockrollen
Höhe	1800 mm	Bereifung	Kunststoff
Länge	1200 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Breite	800 mm	Radanordnung	rechteckig
nestbar	nein	Deckel	ja
Material Plattform	Holz	Wagen Ausstattung	Tür verschließbar
Material Gestell	Stahl	Gewicht	91,23 kg

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm