



Omschrijving: Kan worden gemonteerd als bescherming bij buitenopstelling van een enkel gemonteerde kast. Het dak heeft een lichte hellingshoek en is voorzien van een druiptrip. Bewerking is noodzakelijk. Maakt de behuizing in afmetingen groter H:60 mm, D:20 mm en B:20 mm. Houdt u rekening met de corrosiebestendigheid.

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 regendak, inclusief bevestigingsmateriaal.

Aanvullende informatie: Voor blootstelling aan hoge mate van UV-straling zou de ARF met 100% polyesterlakcoating besteld moeten worden. Een aanvullende primercoating voor corrosiebescherming is aanbevolen voor vochtige omgevingen. Voor buiten- en binnentoepassingen moet rekening worden gehouden met de weerstand tegen corrosie. De ARF is niet compatibel met 180° MMH-scharnieren.

B	D	Item nr.
250	155	ARF02515R5
250	210	ARF02521R5
300	155	ARF03015R5
300	210	ARF03021R5
400	155	ARF04015R5
400	210	ARF04021R5
400	260	ARF04026R5
400	300	ARF04030R5
500	155	ARF05015R5
500	210	ARF05021R5
500	260	ARF05026R5
500	300	ARF05030R5
600	210	ARF06021R5
600	260	ARF06026R5
600	300	ARF06030R5
600	400	ARF06040R5
800	210	ARF08021R5
800	260	ARF08026R5
800	300	ARF08030R5
800	400	ARF08040R5
1000	300	ARF10030R5
1200	300	ARF12030R5

Niet geschikt voor AFS.