



HF-Matchbox Red

HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V

HF-Matchbox Red is een betaalbaar, betrouwbaar, compact, lichtgewicht en hoogfrequent VSA voor gebruik met systeemvermogens lager dan 25 W in combinatie met TL mini-, TL-D-, TL5- en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen. De HF M Red-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en heeft een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 tot 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	101
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert
Kleur ingangsaansluitingen	Blauw
Kleur uitgangsaansluitingen	Grijs
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert
Temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-25 °C t/m 50 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Behuizing	SH

Goedkeuring en toepassing	
Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Full EOC	871150093140530
Productnaam voor bestelling	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V
Bestelcode	93140530
Lokale code	HFMRED114SH
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnummer (12NC)	913700423266
Volledige productnaam	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V
EAN/UPC - Case	8711500931412



HF-Matchbox Red

Maatschets

A2

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 114 SH	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
TL/TL5/PL-C/S 230-240V						

