

Vízszintes ABSOLUTE beépíthető tolómérő átmérő funkcióval

Sorozat 572

- Egyedülálló kapacitív beépíthető tolómérő abszolút skálával.
- Nagy mérési pontosság még nagy mozgási sebesség mellett is.

ABSOLUTE®

Funkciók	Sorozat 572
ON/OFF	●
DATA / HOLD	●
Riasztás alacsony feszültségnél	●
Adatkimenet	●
Nullázás	●
PRESET	●
Átmérő funkció	●
ORIGIN	●

Specifikáció

Felbontás	0,01 mm
Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Max mozgási sebesség	Korlátlan
Szállítva	1 db elemmel

Külön tartozék

No.	Leírás
905338	Adatkábel (1m), 1m
905409	Adatkábel 2m, 2m
905689	Jelkábel 1m, 1m
905690	Jelkábel 2m, 2m
905691	Jelkábel 1m jobbos, 1m
905692	Jelkábel 2m jobbos, 2m
905693	Jelkábel 1m balos, 1m
905694	Adatkábel 2m, 2m
06AFM380C	Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD790C	U-WAVE, adatkábel adatgombbal

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem




572-483-10


Metrikus

Vízszintes multi-funkcionális változat átmérő kijelzéssel

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	L1 [mm]	L2 [mm]	t [mm]	Tömeg [g]
572-480-10	0 - 100	0,03 mm	244	220		250
572-481-10	0 - 150	0,03 mm	294	270		280
572-482-10	0 - 200	0,03 mm	344	320		310
572-483-10	0 - 300	0,04 mm	444	420		370
572-484-10	0 - 450	0,04 mm	594	570	6	760
572-485-10	0 - 600	0,05 mm	774	750	6	900
572-486-10	0 - 800	0,06 mm	974	950	10	1710
572-487-10	0 - 1.000	0,07 mm	1174	1150	10	2040



100-300 mm



450-1000 mm