



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4878 Bürowagen



Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seiten- und Trennwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Gesamtlänge: 1165 mm, Gesamtbreite: 385 mm, Tragkraft pro Etage 50 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	150
Etagenhöhen (mm)	260, 620, 980
Nutzflächenlänge (mm)	1080
Nutzflächenbreite (mm)	350
Gesamtlänge (mm)	1165
Gesamtbreite (mm)	385
Gesamthöhe (mm)	1100
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	34
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	9403208000
GTIN	4017976048789