

Artikelnummer: 129685

Kurzbeschreibung: Kunststof rolplaat met 2 zijhekken, 1 achterwand, 1 voorwand, vuurrood RAL 3000

Langbeschrijving: Kunststof rolplaat met 2 zijhekken, 1 achterwand, 1 voorwand: Kunststof onderstel, (bxd) 724 mm x 815 mm, met 2 ijzeren versterkingen.

- Wieltjes (a^m 108 mm) van polypropyleen
- 2 zwenkwieltjes en 2 bokwielen.
- Buisdiameter voor stalen opbouw met buis: a^m 22 mm
- Belastbaarheid: 500 kg
- 2 zijwanden, effectieve hoogte 1650 mm (tot 5 losse planken mogelijk)

Maasafm.:

- 4 x plat ijzer, verticaal, 12 x 3 mm
- 5 x plat ijzer, horizontaal, 12 x 3 mm
- 1 achterwand inclusief 4 kunststof verbindingstukken met schroeven en moeren voor verbinding met de zijwand
- 1 voorwand, eendelig
- Oppervlak galvanisch blauw verzinkt
- Afm. (bxdxh): 724 x 815 x 1850/1650 mm
- Gewicht: 8,00 kg

