

**Artikelnummer:** 76122

**Kurzbeschreibung:** Elektrische hefwagen CX 14

**Langbeschreibung:** Elektrische hefwagen CX 14: Apparaat met een groot vermogen en een kleine draaicirkel voor gebruik binnen. Multifunctionele dissel met aan beide zijden dubbele hefbesturing. Veiligheidsknop en signaal aan beide kanten van de disselkop. Grote drukknop voor gemakkelijke bediening, incl. functie voor meeloopsnelheid. Incl. batterij en geïntegreerd oplaadapparaat voor aansluiting aan 230 V-stopcontact.



Tragfa'rdigkeit: 1400 kg</li><li> Lastschwerpunkt: 600 mm</li><li> Hubha'rdige: 200 mm</li><li> Gabella'rdige: 1150 mm</li><li> Nutzbreite: 525 mm</li><li> Gesamtl'rdige: 1650 mm</li><li> Gesamtbreite: 720 mm</li><li> Gesamtha'rdige: 1241 mm</li><li> Wenderadius: 1435 mm</li><li> Fahrmotor: 0,7 kW</li><li> Hubmotor: 0,4 kW</li><li> Geschwindigkeit mit/ohne Last: 4,5/4,7 km/h</li><li> heben mit/ohne Last: 0,02/0,03 m/s</li><li> Batterie: 24 V/74Ah</li><li> Eigengewicht inkl. Batterie: 203 kg</li>

