

## Han 48HPR Y-connector Male



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	10 40 048 1001
Beschreibung	Han 48HPR Y-connector Male
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/10400481001">https://b2b.harting.com/10400481001</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder-Sets
Gehäusebaureihe	Han <sup>®</sup> HPR PYD
Komponente	Komplettsset
Kontaktart	Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung	TC 350
Gehäuseart	Tüllengehäuse

### Ausführung

Geschlecht	Stift
Baugröße	48 B
Ausführung	gerader Kabeleingang
Kabeleingang	6x M25
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Lieferumfang	Gehäuse Y-Verteiler Kontakte Halterahmen Montagedeckel Kabelverschraubung

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	70 mm <sup>2</sup>
Eingangsstrom	380 A
Ausgangsstrom	190 A
Bemessungsspannung	2.000 V



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65
	IP68
	IP69 / IPX9K nach ISO 20653

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
	korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)

## Normen und Zulassungen

CE	ja
----	----

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	4.205 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140190085
ETIM	EC002636
eCl@ss	27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)