


## FLKMS-D 9 SUB/B/ZFKKDS/PE


Artikelnummer: 2295949



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2295949>

VARIOFACE-moduul, met veerdrukaansluiting en D-SUB-miniaturbusconnector, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32, aantal polen: 9

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 448028
Opmerking	Oprachtsgebonden productie
sales group	I091
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

nominale spanning $U_N$	25 V AC (48 V DC)
max. stroombelastbaarheid per aftakking	2,5 A
aantal polen	9
breedte	41 mm
hoogte	86,8 mm
diepte	62 mm

statusindicatie	Nee
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
isolatiespanning	800 V (50 Hz, 1 min.)
inbouwpositie	niet van invloed
normen/bepalingen	lucht- en kruipwegen EN 50178 basisisolatie
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	1,2 kV
nominale isolatiespanning	125 V

#### Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	veerdrukaansluiting
aantal polen	10
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	2,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	14
striplengte	7 mm

#### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden