



Naherungsschalter SIEF-M18B-PS-S-L

Teilenummer: 553545

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Bauform	rund
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Bemessungsschaltabstand	5 mm
Umgebungstemperatur	-30 ... 85 °C
Wiederholgenauigkeit	0,28 mm
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Max. Schaltfrequenz DC	2.500 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss	Stecker M12x1 3-polig
Werkstoffinformation Steckergehause	Messing verchromt
Baugroe	M18
Einbauart	bundig
Produktgewicht	41 g
Werkstoffinformation Gehause	Messing verchromt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP68
Storfestigkeit gegen magnetische Felder	magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Stospannungsfestigkeit	0,8 kV
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK	2
Verschmutzungsgrad	3