

fetra

Etagenwagen SUPER-MULTIVARIO

Traglast 1200 kg, mit 4 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700
mm, Etage(n) aus Siebdruckplatte
mit rutschsicherer Oberfläche,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5007
Brillantblau, mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 119001



fetra
Transportgeräte



fetra Etagenwagen SUPER-MULTIVARIO

Traglast 1200 kg











Etagenwagen

- Traglast 1200 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Etage(n) aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Etage(n) wasserfest und herausnehmbar
- Aufbau 3 Wände (Stahlrohr)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Etagenwagen	Bereifung	Vollgummi
Aufbauten	3 Wände (Stahlrohr)	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenlänge	1000 mm	Radlager	Kugellager
Ladeflächenbreite	700 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	1500 mm	elektrisch leitend	nein
Etagen Anzahl	4 Stück	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	1200 kg	klappbar	nein
Material Etage(n)	Siebdruckplatte	Radanordnung	rechteckig
Oberfläche Etage(n)	rutschsicher	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etage(n) Ausführung	wasserfest, herausnehmbar	Farbe	brillantblau // RAL5007
Material	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	10 Jahre
Euronorm	nein	Gewicht	103 kg
Etagenausrichtung	gerade		

Zubehör

119134		Fachboden für Etagenwagen, Länge x Breite 1000 x 700 mm, aus Holz, mit rutschsicherer Siebdruckoberfläche
119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158815		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar