

**fetra**

## Schiebebügelwagen

MULTIVARIO

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Plattform aus Stahlblech, Aufbau Schiebebügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158728



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY



## fetra Schiebebügelwagen MULTIVARIO

**Traglast 600 kg**












Schiebebügelwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Ladehöhe 270 mm
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1320 x 809 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Stahlblech
- Aufbau Schiebebügel
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Plattformwagen	Bereifung	TPE
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Radlager	Rollenlager
Traglast	600 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladehöhe	270 mm	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenlänge	1200 mm	Höhe	990 mm
Ladeflächenbreite	800 mm	Länge	1320 mm
Material Plattform	Stahlblech	Breite	809 mm
Aufbauten	Schiebebügel	Oberfläche	pulverbeschichtet
nestbar	nein	Farbe	brillantblau // RAL5007
Material	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Schiebebügel	1 Stück	Garantie	10 Jahre
Sicherungsrand	nein	Gewicht	249 kg

## Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
119615		Ladefläche für Transportwagen, aus Sperrholz, für Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, wasserfest und rutschsicher, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158814		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

225621



Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 800 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau