

## Transportroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 615 x 415 mm, Plattform geschlossen, Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand, Konstruktion in rot, 4 Lenkrollen, Mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 244055

### Transportroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 615 x 415 mm
- Maßlich auf Euronormboxen abgestimmt
- Plattform geschlossen
- Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand
- Konstruktion in rot
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit TPE-Bereifung

### Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Plattform Ausstattung	Abrollrand
Rollertyp	Transportroller	Farbe	rot
Traglast	250 kg	Lenkstange	nein
Euronorm	ja	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	615 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	415 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Plattform Konstruktion	geschlossen	Gewicht	4,1 kg
Material Plattform	Kunststoff		

