

Großbehälter

Höhe x Länge x Breite 760 x 1000 x 1200 mm, Inhalt 610 l, Aus Polyethylen in blau, Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen, Boden geschlossen, 3 Kufen



Artikelnummer: 845435

Großbehälter

Unterbau mit 3 Kufen

Großbehälter

- Geeignet für Kühlhäuser
- Höhe x Länge x Breite 760 x 1000 x 1200 mm
- Inhalt 610 l
- Traglast 600 kg
- Aus Polyethylen in blau
- Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen
- Boden geschlossen
- 3 Kufen
- Mit Deckel 7-fach stapelbar
- Mit Durchlass zum Durchbohren für Auslaufhahn
- Mit Hubgeräten transportierbar, mit Stapler kippbar
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Technische Details

Behältertyp	Großbehälter	Traglast	600 kg
geeignet für (Branche/Bereich)	Kühlhäuser	stapelbar	ja
Euronorm	ja	faltbar	nein
Inhalt	610 l	unterfahrbar	ja
Höhe	760 mm	Unterbau	3 Kufen
Länge	1000 mm	Ablauf	Mit Durchlass zum

			Durchbohren für Auslaufhahn
Breite	1200 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C
Material	Polyethylen	Lebensmittelgeeignet	ja
Stabilität / Aussteifung / Verst	Verstärkungsrippen	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Wandkonstruktion	geschlossen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Wand Ausstattung	Verstärkungsrippen	Farbe	blau
Bodenkonstruktion	geschlossen	Gewicht	40 kg
Behälter Funktion	Mit Hubgeräten transportierbar, mit Stapler kippbar		

Zubehör

142592		Auslaufhahn, für Großbehälter, Anschluss 3/4"
209634		Stapeldeckel, Aus Polyethylen, für Großbehälter, Breite x Tiefe 1200 x 1000 mm, in anthrazit

Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium