

Bauer Späne-Kippwagen

Höhe x Länge x Breite 1290 x 1420 x 1340 mm, Inhalt 1 m³, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL2000 Gelborange, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Artikelnummer: 967454



Bauer Späne-Kippwagen

mit Einfahrtaschen

Späne-Kippwagen

- Für ebenerdige und Staplerentleerung
- Höhe x Länge x Breite 1290 x 1420 x 1340 mm
- Schüttkantenhöhe 870 mm
- Inhalt 1 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 167 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 465 mm
- Materialstärke 2 mm
- Rad Ø 250 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Ablasshahn und Lochblech-Zwischenboden (Loch-Ø 3 mm, Teilung 6

mm)

- mit Lochblech-Einsatz
- Hohe Stabilität durch Flacheisenverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Vollgummi-Bereifung
- 2 Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Inhalt	1 m³	Einfahrtaschenabstand	465 mm
Höhe	1290 mm	Ablasshahn	ja
Länge	1420 mm	stapelbar	nein
Breite	1340 mm	nestbar	nein
Traglast	300 kg	Gefahrstoffeignung	nein
Schüttkantenhöhe	870 mm	Oberfläche	lackiert
Material	Blech	Farbe	gelborange // RAL2000
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Materialstärke Wanne	2 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Stabilität / Aussteifung / Verst	Flacheisen	Deckeltyp	Klappdeckel
Kippfunktion	manuell	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Kippsicherung	Federkippsicherung	Bereifung	Vollgummi
ebenerdige Entleerung	ja	Rad-Ø	250 mm
unterfahrbar	ja	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen	Behälter Ausstattung	mit Lochblech-Einsatz
Einfahrtaschenhöhe	55 mm	Gewicht	167 kg

Zubehör

500416		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 1 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	---

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau