





E-Box M12



→ Allgemein / general information

Baureihe / series	E-Box M12
Betätiger 1 / actuator 1	Not-Halt, Rückstellung durch Drehen / emergency stop, reset by twist
Betätiger 2 / actuator 2	-

→ Einbaumaßen / Dimensions

Höhe / height	123,2 mm
Breite / width	41,8 mm
Tiefe / depth	59,9 mm
Befestigung / mounting	Mit Clip in 40 mm Alu-Profilschiene / with clip on 40 mm sectional rail

→ Technische Angaben / technical data

Betriebsspannung / operation voltage	5 – 35 V
Betriebsstrom / operation current	1 – 100 mA
Schaltleistung max. / switched power max.	250 mW
Kontakt Betätiger 1 / contact actuator 1	2 Öffner / 2 NC
Kontakt Betätiger 2 / contact actuator 2	-
Anschluss / connection	M12, 4-pole, a-coded

→ Sonstige Angaben / other specifications

Betriebstemperatur / operating temperature	-5 °C to +70 °C
Lebensdauer B10 / operating life B10	50,000 operations
Schutzart / degree of protection	IP65 (DIN EN 60529)
ROHS konform / compliant	Ja / yes
REACH konform / compliant	Ja / yes

Technische Angaben sind annähernd und dienen nur der groben Orientierung bei der Produktwahl. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
Bilder und sonstige Darstellungen ähnlich. Weitere Informationen unter www.rafi.de unter Impressum / Datenschutz.
Technical specifications are only approximate and should be used only for product selection. Subject to change and errors excepted.
Images and other depictions alike. For more information, go to Imprint / Data protection at www.rafi.de