

LED Ecobasic T5 AC 1449 G5 25W (39/49W) 3750lm HO 865



Artikelnummer: 145764

BAI Ecobasic T5 AC LED Buis 16x1449mm G5 25W (35/49W) 6500K HO 3750lm Glas 270° 120V-130V 230V-240V AC Netspanning LED-lamp

LED T5 buizen voor werking op netspanning waarmee snel en eenvoudig bestaande armaturen opgewaard kunnen worden naar LED. Installatie: Direct op netspanning aansluiten. Niet geschikt voor gebruik met conventionele en/of elektronische voorschakelapparatuur. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +50°C.



T5 AC Wiring diagram - Single ended



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	145764
Merk	Bailey
Product Series	Ecobasic LED tube
Product Type	T5 AC

Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	40000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	25
Min. aantal schakelcycli	15000
Energie-efficiëntieklasse	D
Lampaanduiding	Overig
Energie Efficiëntie Index (EEI)	90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte [mm]	1449
Diameter [mm]	16
Dimbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Stralingshoek [°]	270 - 270
Kleur behuizing	Wit
Kleurtemperatuur [K]	6500 - 6500
Kleur	Wit
Voet	G5
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Daglicht wit > 5300 K
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Filament lamp	Nee
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	150
Lichtstroom [lm]	3750 - 3750
Spanningstype	AC
Lampvermogen [W]	25 - 25
Vermogensfactor	0.9
Nom. stroom [mA]	121 - 121
Nom. spanning [V]	120 - 240

Alternatieve artikelen



142206

LED Ecobasic T5 AC
1449 G5 25W
(35/49W) 3630lm HO
830

142207

LED Ecobasic T5 AC
1449 G5 25W
(35/49W) 3750lm HO
840