

# B 100806 PC-V0-G 7024



Bocube  
Gehäuse, Polycarbonat UL 94 V0, glasklarer Deckel  
**Best.-Nr.: 96022124**

**Farbton**

Graphitgrau

**Farbe der Gehäusegruppe**

Graphitgrau, ähnlich RAL 7024; Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage


**Schutzart**

IP 66/IP 67 DIN EN 60529

**Gehäusematerial**

ABS oder PC UL 94 V0 (Material geeignet für den Einsatz im Außenbereich; f1-Listung nach UL 746C), geschäumte Dichtung; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse



<b>A</b>	113 mm
<b>B</b>	80 mm
<b>C</b>	60 mm
<b>a1</b>	74 mm
<b>a2</b>	76,4 mm
<b>b1</b>	68 mm
<b>b2</b>	73,4 mm
<b>c1</b>	52 mm

**Technische Zeichnungen**

Katalogzeichnung im DXF-Format:  
[96022124\\_B-100806-PC-V0-G-7024.dxf](#) (3.5 MB)  
Katalogzeichnung im PDF-Format:  
[96022124\\_B-100806-PC-V0-G-7024.pdf](#) (182 KB)  
3D-Produktdaten im STEP-Format:  
[Anmeldung erforderlich](#)  
Grundzeichnung für Bearbeitungen:  
[96022124\\_B-100806-PC-V0-G-7024-G.dxf](#) (2.8 MB)

**Kapiteldownload**

[Bocube\\_DE.pdf](#) (330 KB)  
[Highlights\\_Bocube.pdf](#) (3.8 MB)

## Zubehör



### Scharnierverschluss (Set), Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS

- 96310103 [B SC 08 PC-V0 1023](#) Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808.. Verkehrsgelb
- 96310105 [B SC 08 PC-V0 7035](#) Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808.. Lichtgrau
- 96310104 [B SC 08 PC-V0 7024](#) Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808.. Graphitgrau
- 96310109 [B SC 08 PC-V0 6029](#) Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808.. Minzgrün
- 96310102 [B SC 08 PC-V0 5002](#) Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808.. Ultramarineblau
- 96310100 [B SC 08 PC-V0 3000](#) Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808.. Feuerrot



### Handbetätigter Scharnierverschluss (Set), Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS

- 96910103 [B SC HB 08 PC-V0 1023](#) Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808.. Verkehrsgelb
- 96910105\*\* [B SC HB 08 PC-V0 7035](#) Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808.. Lichtgrau
- 96910104\*\* [B SC HB 08 PC-V0 7024](#) Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808.. Graphitgrau
- 96910109 [B SC HB 08 PC-V0 6029](#) Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808.. Minzgrün
- 96910102 [B SC HB 08 PC-V0 5002](#) Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808.. Ultramarineblau
- 96910100 [B SC HB 08 PC-V0 3000](#) Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808.. Feuerrot



### Wandlaschen

- 96510004 [B WL 7024](#) Für B 08... - B 26... Graphitgrau
- 96510005 [B WL 7035](#) Für B 08... - B 26... Lichtgrau




### Montageplatten, Hartpapier, 2 mm

- 96602100 [B M 1008](#) Für B 1008..



### Frontplatten, 2 mm, Alu naturfarben eloxiert

- 96702100 [B FP 1008](#) Für B 1008.., Frontplattendicke 1,5 mm




### Schraubensätze

96700000	<a href="#">B FP-SHR</a>	A (zur Frontplattenbefestigung)
96600010	<a href="#">B M-SHR</a>	C (zur Montageplattenbefestigung B M 1008-2736)
96300000	<a href="#">B SHR</a>	D (zur optionalen Gehäuseverschraubung B 0808 - 2617)



### Distanzbolzen

96728000	<a href="#">DIBLZ AK</a> <a href="#">30x5/IM3/28</a>	ND = 2,4 - 2,6, für B...06
96726000	<a href="#">DIBLZ AK</a> <a href="#">30x7/IM3/26</a>	ND = 2,4 - 2,6, für B...06 bei Verwendung einer Montageplatte



### Verschlussstopfen zur Festlegung der Scharnierseite

96410004	<a href="#">B VS 7024</a>	Graphitgrau
96410005	<a href="#">B VS 7035</a>	Lichtgrau
96410000	<a href="#">B VS 3000</a>	Feuerrot



### Tragschienen DIN EN 60715 TH 15

22150701	<a href="#">TS 15</a>	Für EM/ET 207-210, EM/ET 225, B 1008..
----------	-----------------------	--



### Tragschienen DIN EN 60715 G 32

22320701	<a href="#">TS 32</a>	Für EM/ET 208-210, EM/ET 225, B 1008..
----------	-----------------------	--



### Tragschienen DIN EN 60715 TH 35

22350701	<a href="#">TS 35</a>	Für EM/ET 208-210, EM/ET 225, B 1008..
----------	-----------------------	--

\* = Lieferbar auf Anfrage.