## **Artikeldatenblatt**

Art.-Nr.: 4878 Bürowagen



## **Transportgeräte**



Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seiten- und Trennwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

## **Technische Details:**





Gesamttragkraft (kg)	150
Ladeflächenlänge (mm)	1080
Ladeflächenbreite (mm)	350
Etagenhöhen (mm)	260, 620, 980
Tragkraft Etage (kg)	50
Gesamtlänge (mm)	1165
Gesamtbreite (mm)	385
Gesamthöhe (mm)	1100
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Ausführung	mit Rückwand und Trennwänden
Gewicht (kg)	34
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GΠN	4017976048789