

Produktdatenblatt

1302 020 2

Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung



- Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
- 45° abgewinkeltes Zangenmaul "S"-Form, Form C
- Zangenspiegel geschliffen
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- Vermeidung von Quetschungen durch Klemmschutz
- Selbstklemmend auch unter höchster Belastung
- Hohe Kraftübertragung durch vollvergütete Zangenschenkel
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung

Allgemein

Artikelnummer	1302 020 2
EAN	4049002104237
Gewicht	2.400 g
Abmessung	560 mm
Verpackungsmaße	95 x 33 x 570 mm

Technische Daten

Größe	2 Zoll
Öffnungsweite	0 – 70 mm
Ausführung	grau pulverlackiert mit kunststoffbeschichteten Griffhüllen

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACD203012
ETIM 7.0	EC000842
proficl@ss 7.0	AAC492c005

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.