

Artikelnummer: 123861

Kurzbeschreibung: Basis-legbordstelling Orion Plus, gegalvaniseerd, B 1300 x D 400 x H 2500 mm

Langbeschreibung: Legbordstelling Orion Plus, breedte 1300 mm, hoogte 2500 mm, diepte 300 tot 600 mm: De insteekstelling Orion Plus met 6 legborden is verkrijgbaar in een diepte van 300 tot 600 mm. De insteekstelling Orion Plus is daarnaast 1300 mm breed en 2500 mm hoog. De insteekstelling Orion Plus heeft in deze uitvoering 6 legborden met een breedte van 1300 mm en een hoogte van 2500 mm. Daarnaast kunt u de insteekstelling als basiselement of aanbouwelement verkrijgen. Zo hebt u nadien ook nog de mogelijkheid om uw opslagruimte met de insteekstelling Orion Plus afzonderlijk uit te breiden. De insteekstelling is aan een zijde bruikbaar. Elk van de zes legborden is met een afstand van 25 mm in hoogte verstelbaar en kan bij gelijkmatig verdeelde last tot 125 kg dragen. Zo heeft de insteekstelling Orion Plus een maximale belasting per stellingdeel van 1000 kg. Ook de montage van de insteekstelling is bijzonder eenvoudig dankzij een eenvoudig steekstelsysteem. De insteekstelling Orion Plus is naar wens verkrijgbaar in een diepte van 300 mm, 400 mm, 500 mm of 600 mm. Meer details: Uitvoering verzinkt Gebruik aan een zijde Vakbelasting tot 125 kg Belasting per stellingdeel: 1000 kg Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar Snelle steekmontage Uitbreidbaar naar wens - ook naderhand Incl. 6 legborden/stellingdeel Afmetingen: b 1300 mm x h 2500 mm Diepte: 300 mm, 400 mm, 500 mm of 600 mm Buitenafmetingen: Basisstelling: nominale breedte + 60 mm Aanbouwstelling: nominale breedte + 10 mm Bord: borddiepte + 35 mm Veiligheid: Stellingen met een grotere hoogte-diepteverhouding dan 5:1 moeten worden beveiligd tegen het kantelen (DGUV-richtlijn 108-007).

