

Artikelnummer: 309047

Kurzbeschreibung: Pramac elektrische disselstapelaar LX 14/15 Triplex met vrije heffing, draagvermogen 1400 kg



Langbeschrijving: Pramac elektrische disselstapelaar LX 14/15 Triplex met vrije heffing, draagvermogen 1400 kg: De elektrische meeloopstapelaar Pramac LX 14/15 Triplex met vrije heffing draagt lasten tot 1400 kg. De elektrische meeloopstapelaar Pramac LX 14/15 Triplex met vrije-heffende hefbruggen laadt krachtig en geruisloos lasten tot een hoogte van 5 meter. De elektrische meeloopstapelaar Pramac LX 14/15 Triplex met vrije heffing garandeert een veilige hantering in de professionele opslagruimte. Met een hefvermogen tot 1400 kg en een opmerkelijke hefhoogte tot 5 meter biedt de Pramac LX 14/15 Triplex elektrische meeloopstapelaar met vrije heffing alle voorwaarden voor een soepele goederenbehandeling. De MOSFET-regeling en de gebruikte SEM-technologie garanderen een constante snelheid van 0,13 km/u bij volle belasting. De Pramac LX 14/15 Triplex elektrische meeloopstapelaar met een vrije heffing van 1675 mm kenmerkt zich door zijn bedieningsgemak. Krachtig en geruisloos is de Pramac LX 14/15 Triplex elektrische meeloopstapelaar met vrije heffing bijzonder eenvoudig te manoeuvreren.

Meer details:

- Voor professioneel gebruik
- Krachtig en geluidsarm
- MOSFET-regeling
- SEM-technologie
- Eenvoudige, comfortabele bediening
- Draagvermogen: 1400 kg
- Hefhoogte: 5 meter
- Vrije slag: 1675 mm
- Vork lengte/vork breedte: 1150 / 560 mm
- Rijden met/zonder belasting: 0,13 / 0,17 km/h
- Vermogen van de tractiemotor: 1,2 kW
- Hefmotorvermogen: 3,0 kW
- Hefsnelheid met/zonder last: 0,13 / 0,17 mm/s
- Afmetingen: L 2001 x B 850 x H 2266 mm
- Gewicht: 888 kg

