






Regał mobilny dwustronny na 61 szt. pudełek przezroczystych z PS powłoka proszkowa kolor: jasnoszary, 1030x1405 mm



Opis:

Regały mobilne 1 030 x 1 405 mm, ze stabilnej blachy stalowej z powłoką proszkową, dwustronne, wyposażone w 9 zaczepianych szyn na 61 szt. pudełek przezroczystych PS, trzy płyty perforowane,

- obustronne wyposażenie w pudełka magazynowe z polistyrenu, 61 szt., i trzy płyty perforowane do przechowywania narzędzi (patrz akcesoria do płyt perforowanych)
- mobilny magazynek na narzędzia i drobne części, z półkami i uchwytem, ułatwiającym poruszanie
- dwa kółka samonastawcze z hamulcem i dwa kółka niekierowane – udźwig maks. 750 kg
- powłoka proszkowa
- stabilna, łączona śrubami konstrukcja stalowa, niewyrotna, wyposażona w listwy zaczepiane
- 9 zaczepianych listew – szerokość 1 016 mm
- udźwig 40 kg na każdą zaczepianą listwę
- Wyposażenie pudełek przezroczystych: 18 x PS, wielkość 1, kolor: zielony, 27 x PS, wielkość 2, kolor: żółty, 12 x PS, wielkość 3, kolor: niebieski, 4 x PS, wielkość 4, kolor: czerwony
- płyty perforowane ze stabilnej blachy stalowej, szerokość 962 mm x wysokość 418 mm
- b = szerokość = 1 030 mm; h = wysokość = 1 405 mm
- Zdjęcie pokazuje przykład zastosowania

Informacje:

Produkt

Numer produktu	783090
GTIN	4007228783094
Taryfa celna	94032080
Jednostka opakowania (JO)	1

Kolor	jasnoszary
Masa (kg)	52,63

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	1
D x S x W (mm)	___ LAENGE_KARTON ___ x ___ BREITE_KARTON ___ x ___ HOEHE_KARTON ___

Masa brutto OJ (kg)	52,63
---------------------	-------

Paleta

D x S x W (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	-----------------

Masa (kg)	0,0
-----------	-----