

Artikelnummer: 96866

Kurzbeschreibung: Handpritschenwagen, mit Bordwänden, Vollgummi, 960x660

Langbeschreibung: Handpritschenwagen, mit Bordwänden, 960x660 mm: Dieser Handpritschenwagen ist aus stabilem Profilstahl gefertigt und besitzt Holzbordwände und -boden aus Winkelrahmen, die mit mehrschichtig wasserfest verleimten Siebdruckplatten ausgekleidet sind. Die Vorderwand ist fest an den Grundrahmen gesteckt und die anderen 3 Seiten sind klappbar. Der Wagen ist mit einer Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition sowie einem kugelgelagerten Lenkkranz ausgestattet. Die Räder besitzen eine automatische Feststellbremse, die auf die Vorderräder wirkt. Die Räder sind wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung erhältlich. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010) Wandhöhe: 220 mm Ladefläche (B/L): 660 x 960 mm Außenmaße (B/L): 740 x 1200 mm Tragkraft: 700 kg Ladehöhe: 410 mm Vollgummireifen: 250 x B 60 mm, Gewicht 76 kg oder Luftreifen: 260 x B 85 mm, Gewicht 70 kg



EAN/GTIN: 4250448503922