

# ROLINE Chargeur USB avec prise Euro, 2 ports, 2x C (PD), 100W, GaN

<b>Numéro d'article</b>	19.11.1053
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	19.11.1053
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049621275



**Chargeur USB 2 ports, 2x Type C avec un maximum de 100W pour l'alimentation (smartphones, tablettes) de plusieurs appareils simultanément.**

- Adaptateur secteur avec deux prises USB (2x USB-C)
- Facile à utiliser à la maison ou en déplacement
- Prend en charge l'alimentation de type C (PD)
- Bloc d'alimentation enfichable avec deux sorties USB : deux prises USB de type C (pour PD)
- Tension d'entrée : 100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz
- Tension de sortie de type C (PD) : CC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A/15 V/3 A/20 V/5 A (pour la charge à un port) 20 V/2,25 A (pour la charge à deux ports)
- Puissance de sortie : 100 W maximum

Avantages de la technologie GaN

- GaN ou nitrure de gallium - matériau cristallin aux propriétés plus avantageuses que le silicium.
- Alimentation électrique puissante et efficace
- Permet une conception plus compacte des chargeurs
- Faible production de chaleur
- Permet une densité plus élevée des composants électroniques

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Transformateur

Types de produits	Chargeur USB
Couleur	blanc
Entrée	100-240 VAC
Sortie	DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A / 15V / 3A / 20V / 5A (pour un port de charge) 20V / 2,25 A (deux ports de charge)
Puissance	100W
Dimensions (HxLxP)	66 x 32 x 104 mm
Raccordement d'entrée	Prise Euro
Sortie-connecteurs	2x type C femelle
Particularités techniques	Technologie GaN
Raccordement au réseau	Fiche européenne
Hauteur	66 mm
Largeur	32 mm
Profondeur	104 mm
Poids	215 g
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	90 mm
Profondeur du colis	110 mm
Poids du paquet	0.025 kg